

Garant**Priečny upínač Eco BMT, BMT: 68****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319886 68
GTIN	4045197877420
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné držiaky prispôbosené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT Eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vnútorné obrábanie plôch.

Technický opis

L_1	100 mm
h_1	25 mm
b_2	64 mm
vhodné stroje	Mazak QT Smart, QT Kompakt

L ₂	68 mm
x	98 mm
h ₂	94 mm
Druh produktu	Oceľový držiak