



Upínacia klieština hladká, SK 100, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 1 mm): 61 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329950 61 |
| GTIN | 2050001924681 |
| Trieda položky | 33H |

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

| | |
|------------------------|--------|
| \varnothing napnutia | 61 mm |
| Tvrdosť | 60 HR |
| Profil | oblé |
| Plocha upnutia | hladká |

| | |
|---------------|----------------|
| Dĺžka L | 59 mm |
| Prevedenie | bez výstupku |
| Upínač | SK 100 |
| Druh produktu | Upínacia hlava |