

**HAINBUCH****Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 100, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 39mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329954 39
GTIN	2050001925329
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

## Technický opis

Ø napnutia	39 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Dĺžka L	59 mm
Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava