

**HAINBUCH****Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 100, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 43mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329954 43     |
| GTIN             | 2050001925367 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

## Technický opis

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ø napnutia     | 43 mm                     |
| Tvrdosť        | 60 HR                     |
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Profil        | oblé           |
| Dížka L       | 59 mm          |
| Upínač        | SK 100         |
| Druh produktu | Upínacia hlava |