



Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 100, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 1 mm): 57mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329954 57
GTIN	2050001925503
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

## Technický opis

$\varnothing$ napnutia	57 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Dĺžka L	59 mm
Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava