

HAINBUCH**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 100, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 76mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329954 76
GTIN	2050001925695
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Technický opis

Ø napnutia	76 mm
Profil	oblé
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky

Tvrdość	60 HR
Dĺžka L	59 mm
Upínač	SK 100
Druh produktu	Upínacia hlava