

STARCKE®**Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador, 230×280 mm, Zrnitosť: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 557500 180 |
| GTIN | 4002748308789 |
| Trieda položky | 56Z |

Popis**Prevedenie:**

Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným **karbidom kremíka (SiC)**.
Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Veľkosť listu 230×280 mm.**Použitie:**

Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

Technický opis

| | |
|------------------------|----------------|
| Zrnitosť | 180 |
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Označenie výrobcu | 911 C |
| Séria | Matador |
| Brusivo | Karbid kremíka |
| Skratka pre brusivo | SiC |
| Brúsny kotúč Šírka | 280 mm |
| Brúsny kotúč Dĺžka | 230 mm |
| Atribút Názov produktu | 230×280 mm |

Druh produktu

Brúsny papier

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------|--------|
| Oceľová obťahovacia doštička | 556950 |
| Gumový brúsny klát | 557600 |