

**Krabicový silomer, Rozsah merania: 0-200kN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479100 0-200
GTIN	2050001056351
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.

Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

3x upevňovací závit M5 v podlahe krytu.

**Výhoda:**

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

**Funkcia:**

IP43: Ochrana proti rozstrekovanej vode, do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing > 1$  mm, avšak nástroje a vodiče by sa nemali nachádzať v blízkosti.

**Použitie:**

Vo výrobe obrábacích strojov.

**Rozsah balenia:**

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 200 kN
Hodnota dielika stupnice	10 kN
Plocha piestu	80 cm <sup>2</sup>
Ø silomera	138 mm
Výška silomera	41 mm
Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba	±1,6 z konečnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
Ø piestu	100 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 43
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer