



Pružinový silomer Medio Line Newton, maximálny rozsah váženia: 3N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479417 3
GTIN	7612348400034
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

Presné váhy s vysokou presnosťou $\pm 0,3$ % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°.

Rozsah balenia:

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

Technický opis

maximálny rozsah váženia	3 N
Dĺžka stupnice	100 mm
Upínanie bremena	Háčik
Členenie	0,02 N
Kalibrácia	K1

Druh produktu

Pružinová váha

Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F

027730 F

Príslušenstvo

Tlaková sada Typ MEDIO

479421 MEDIO

Háčik a sponkaPre Micro/Medio

479428

Vlečný ukazovateľ Typ MEDIO

479429 MEDIO