



## Digitálny silomer, Rozsah merania: 0-10kN



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479130 0-10
GTIN	2050001674722
Trieda položky	47F

### Popis

#### Prevedenie:

Hydraulický silomer s digitálnym tlakomerom. Vďaka robustnej, jednoduchej mechanickej konštrukcii ideálny pre drsné prevádzkové podmienky. Kostra a piest silomeru z ušľachtilej ocele. **300° otáčateľný**, 4 1/2-miestny displej s osvetlením pozadia na priame zobrazenie hodnoty sily. Doplnujúce zobrazenie grafu s funkciou vlečného ukazovateľa ukazuje tendenciu momentálneho menovitého zaťaženia. Min./max. pamäť a funkcia tary sú vyvolateľné nezávisle od hlavného zobrazenia.

3× upevňovací závit M5 na dne puzdra.

#### Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane zobrazovacej jednotky, 2 batérií č. 081561 veľ. LR6, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

### Technický opis

Rozsah merania	0 - 10 kN
Ø silomera	75 mm
Kroková hodnota číslic	0,01 kN
Plocha piestu	10 cm <sup>2</sup>
Výška silomera	30 mm
Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba	±0,5 z konečnej hodnoty rozsahu merania, ±1 číslica %
Ø piestu	45 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Otočiteľný displej	300 Stupeň
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6