



## Krabicový silomer sploštený typ, Rozsah merania: 0-200kN



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479110 0-200
GTIN	2050001056498
Trieda položky	47F

### Popis

**Prevedenie:**

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.

Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

**Výhoda:**

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

**Funkcia:**

IP43: Ochrana proti rozstrekovanej vode, do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing > 1$  mm, avšak nástroje a vodiče by sa nemali nachádzať v blízkosti.

**Použitie:**

Vo výrobe obrábacích strojov.

Obzvlášť vhodné pre **merania na zverákoch**.

**Rozsah balenia:**

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

### Technický opis

Plocha piestu	80 cm <sup>2</sup>
Ø silomera	138 mm
Výška silomera	41 mm
Rozsah merania	0 - 200 kN
Hodnota dielika stupnice	10 kN
Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Najväčšia prípustná chyba	±1,6 z konečnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
Ø piestu	100 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 43
Meracia technika	analogová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer