

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L ₂	9,6 mm
Držiak ISO-kód	E10K SDQCR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500