

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260340 12/07  |
| GTIN             | 4045197877802 |
| Trieda položky   | 21T           |

## Technický opis

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Veľkosť doštičiek                              | 7 mm                           |
| Celková dĺžka L                                | 140 mm                         |
| Uhol nastavenia k                              | 107,5 Stupeň                   |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>                  | 36 mm                          |
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 11 mm                          |
| vhodná otočná rezná platnička                  | DC.. 0702..                    |
| Držiak ISO-kód                                 | A12L SDQCR/L07                 |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 17 mm                          |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 9 mm                           |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 7                       |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 12 mm                          |
| Norma  | Výrobná norma                  |
| Druh použitia                                  | pravé                          |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do                   | 3xD                            |
| Vnútorné chladenie                             | áno                            |
| Použitie                                       | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500