

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Držiak ISO-kód	A10K SDQCR/L07
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500