

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	49 mm
Výška upínania $L_2$	39 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka hlavy $L_1$	40 mm
Skrutka podložky	269013 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Držiak ISO-kód	A40T SVUBR/L16
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
Podložka	269005 8
Celková dĺžka $L$	300 mm
Uhol nastavenia $k$	93 Stupeň
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Podložka Typ 8	269005 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500