

**Súprava Soft-Pad 20dielna mäkká, 140×115×5 mm, Zrinitosť: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557545 1000
GTIN	30051131026019
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Soft-Pad so **štruktúrou** penového materiálu, ktorá rozdeľuje tlak. Potiahnuté korundom (A). S povrchovou vrstvou na 1 strane.

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Jemné brúsenie obrysov, hrán a na ťažko prístupných miestach, napr. príprava pred lakovaním, čistením. Mokrú a suchú brúsenie.

Technický opis

Zrinitosť	1000
Stupeň jemnosti	ultrajemný
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Šírka	115 mm

Výška	5 mm
Dĺžka	140 mm
Atribút Názov produktu	140×115×5 mm
Počet hubiek, tampónov	20
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suchý	vhodný		