

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863**. Extra veľký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ zabraňuje náhodnému nastaveniu nulového bodu. **Kombinovaná račňa** (obmedzenie krútiaceho momentu v bubne a vo vysokorýchlostnom pohone) na ovládanie jednou rukou a použitie v držiaku.

Výhoda:

Skrátenie času merania až o 40 % vďaka rozstupu vretena 2 mm.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. Od veľkosti 25 – 50, 1 nastavovací rozmer.

Technický opis

Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Stúpanie vretena	2 mm
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------