

STARCKE®**Sada brúsnych papierov 50-dielna 8-násobné dierovanie, Zrnitosť: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 557576 240 |
| GTIN | 4002748356438 |
| Trieda položky | 56Z |

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný papier B, resp. C obsahujúci latex a posypaný korundom (542B7/542C7). **Zadná strana so suchým zipsom** na rýchlu výmenu listov a vyššiu pevnosť v ťahu.

Výhoda:

Výbrus dreva a laku

- **Vynikajúca prilhavosť zrna – dlhá životnosť, žiadne poškodenie povrchu predčasným vylamovaním zrn.**
- **Prísady odpudzujúce prach zabraňujú prilepovaniu brúsneho prachu.**
- **Vysoko kvalitné korundové zrno pre maximálny brúsny výkon až do konca.**

Použitie:

Brúsenie základných náterov, plničov, krycích lakov, ako aj odihľovanie a zdrsňovanie plastových súčastí a na všeobecné spracovanie dreva.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Stupeň jemnosti | jemná |
| Zrnitosť | 240 |
| Šírka | 93 mm |
| Dĺžka | 185 mm |
| Druh produktu | Brúsny papier so suchým zipsom |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | podmienenene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienenene vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienenene vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | podmienenene vhodný | | |
| CuZn | podmienenene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienenene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |