



Nástrčný klúč s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Rozmer cez steny: 6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622170 6
GTIN	7610733269181
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Nástroj z nevodivého plastu, **kompatibilný s ESD. Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre klúč.**

Technický opis

Celková dĺžka	195 mm
Rozmer cez steny	6 mm
Dĺžka čepele	90 mm
Séria	SwissGrip ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Tvar rukoväti	ergonomický, rovný
Materiál čepele	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál Držadlo	Elastomér
Povrch Čepele	niklovaný a chrómovaný
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo	nie

s predĺžovacou čepeľou(čepeľami)

nie

Druh produktu

Nástrčný kľúč