

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximálny rozsah váženia: 60kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479600 60
GTIN	4045761192126
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Robustná balíková váha pre expedíciu.**
- **Maximálne ľahká obsluha štyrmi tlačidlami.**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou cifier 25 mm, tiež oddelené od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou cca. 2 m dlhého ohybného kábla.**
- **Možnosť prevádzky zo siete a na batériu, automatické vypnutie po 3minútach.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra a nástenného držiaka pre zobrazovaciu jednotku.

Zvláštne príslušenstvo:

6 kusov batérií č. 081561 veľ. LR6, statív pre zobrazovaciu jednotku na vyžiadanie.

Technický opis

Zobrazovacia jednotka Šírka	215 mm
Reprodukovateľnosť	20 g
Zobrazovacia jednotka Hĺbka	110 mm
Rozmery Vážiaca doska	315×305 mm
maximálny rozsah váženia	0 - 60 kg

Označenie výrobcu	EOB
Odčítanie	20 g
Hmotnosť netto	3,8 kg
Zobrazovacia jednotka Výška	50 mm
Kalibrácia	K2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	25 mm
Druh produktu	Plošinová váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 100	027700 100
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 180	027710 180

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------