

KERN**Počítacia váha typ, CXB, maximálny rozsah váženia: 30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479540 30
GTIN	4045761085473
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).
- Cielový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť programovateľná so zvukovým signálom.
- Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.
- Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.
- Možnosť prevádzky zo siete a na akumulátor.
- Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).
- Prepínanie zobrazenia z kusov na hmotnosť.

Vďaka vstavanej **ochrane ESD** vhodné na váženie plastových častí.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, batérie, pracovného ochranného krytu.

Technický opis

Reprodukovateľnosť	2 g
maximálny rozsah váženia	0 - 30 kg
Označenie výrobcu	CXB

Rozmery Vážiaca doska	300×225 mm
Hmotnosť netto	4 kg
Kusová hmotnosť minimálna	10 g
Hĺbka	330 mm
Výška	110 mm
Odčítanie	2 g
Linearita	±4 g
Šírka	300 mm
Čas zákmitu	2 s
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Počítacia váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50