

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7520, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213432 ST1400 |
| GTIN | 4045197879974 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s 2x8 reznými hranami.

Odporúčanie::

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu platničky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max}$

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ | ST1400 |
| Posuv f_z na zub | 0,25 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 16 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ONEU 05T6 ANER |
| Typ | HB7520 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 3 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |