



Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F, 40 mm × 50 m, Zrnitosť: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557700 40
GTIN	4018875266588
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

Balenie **s integrovaným trhacím nožom**.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Zrnitosť	40
Séria	KK114F
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Úsporná rolka Šírka	40 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		