

**Garant****Držiak na obrábanie drážok dlhý Ø DS 25 mm, Od šírky drážky m: 3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290350 3
GTIN	4045197880925
Trieda položky	29K

## Popis

### Pozor!:

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

### Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	8,36 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	40 mm
Skrutka	290399 1
vhodné pre šírku drážky m	3 mm
Odsadenie stredu $L_3$	4,2 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov $D_1$	7,8 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky $L_5$	90 mm

Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

---

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 1	290399 1
---------------------------	----------