

Garant**Držiak na obrábanie drážok dlhý Ø DS 25 mm, Od šírky drážky m: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290350 10
GTIN	4045197880970
Trieda položky	29K

Popis

Pozor!:

Vždy používajte minimálne predvrtanie \varnothing zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie \varnothing 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

vhodné pre šírku drážky m	10 mm
vhodné pre šírku drážky m	12 mm
Úžitková dĺžka L ₁	126 mm
Skrutka	290399 3
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	27,37 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	27,73 mm
Odsadenie stredu L ₃	14 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D ₁	25 mm

Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 3	290399 3
---------------------------	----------