

**Garant****Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 32 mm, Od šírky drážky m: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290358 12
GTIN	4045197881236
Trieda položky	29K

## Popis

**Pozor!**

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32,56 mm
vhodné pre šírku drážky m	12 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	104 mm
Skrutka	290399 3
Odsadenie stredu $L_3$	16,5 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov $D_1$	30 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka stopky $L_s$	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

---

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 3	290399 3
---------------------------	----------