



Kladivo bez spätného rázu s medenými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754820 40
GTIN	7610733269662
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím kónusom a manžetou na uchytenie vložiek. Nástavce z medi.

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Pre plné, presné zásahy alebo pre jemné zásahy pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754760.

Technický opis

Materiál násady	sklenené vlákno
Dĺžka násady	335 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	121 mm
Celková dĺžka	380 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Hmotnosť	1,38 kg
Séria	PB 308 Cu

Materiál vložky	Med'
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná medená vložkaploché Ø hlavy kladiva 40	754760 40
-------------------------------------------------	-----------