



Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Šírka čepele b: 5,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 660050 5,5 |
| GTIN | 7610733256105 |
| Trieda položky | 63E |

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrymi a mastnými rukami. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD**.

Výhoda:

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------|
| Celková dĺžka | 220 mm |
| Hrúbka čepele a | 0,8 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Označenie čepelí | 3 |
| Šírka čepele b | 5,5 mm |
| Ovládací šestřhran | nie |
| Dĺžka čepele | 120 mm |
| Hrot čepelí | čierna |
| kontinuálne čepele | nie |
| Séria | SwissGrip ESD |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač |
| Prevedenie stopky | oblé |
| Úderová koncovka | nie |
| Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools |
| Povrch | niklovaný a chrómovaný |
| Druh produktu | Skrutkovač |