



Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Šírka čepele b: 6,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660050 6,5
GTIN	7610733256112
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrymi a mastnými rukami. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

Výhoda:

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Technický opis

Označenie čepelí	4
Hrúbka čepelí a	1 mm

Celková dĺžka	245 mm
Dĺžka čepele	140 mm
kontinuálne čepele	nie
Hrot čepelí	čierna
Ovládací šesťhran	nie
Šírka čepele b	6,5 mm
Séria	SwissGrip ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač