



Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F, 50 mm × 50 m, Zrnitosť: 180



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 557750 180 |
| GTIN | 4018875266762 |
| Trieda položky | 56V |

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

Balenie **s integrovaným trhacím nožom**.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Zrnitosť | 180 |
| Stupeň jemnosti | jemná |
| Brusivo | Normálny korund (A) |
| Skratka pre brusivo | A |

| | |
|------------------------|----------------|
| Úsporná rolka Šírka | 50 mm |
| Úsporná rolka Dĺžka | 50 m |
| Atribút Názov produktu | 50 mm × 50 m |
| Druh produktu | Brúsna tkanina |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |