



## 6 hranný skrutkovač na elektroniku, Šesthran: 0,89mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627490 0,89
GTIN	7610733268375
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s **otočným uzáverom** s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná **zóna rýchleho otáčania** na rýchle a efektívne skrutkovanie a **zóna výkonu** na prenos vyšších krútiacich momentov.

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť čepelí. Niklovaný a chrómovaný povrch.

#### Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

### Technický opis

Dĺžka čepele	40 mm
Celková dĺžka	133 mm
Šesthran	0,89 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Otočný kryt	áno
Gulôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač