



## 6 hranný skrutkovač na elektroniku ESD, Šesťhran: 2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627495 2
GTIN	7610733268474
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s **otočným uzáverom** s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná **zóna rýchleho otáčania** na rýchle a efektívne skrutkovanie a **zóna výkonu** na prenos vyšších krútiacich momentov.

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť čepelí. Niklovaný a chrómovaný povrch. Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD**.

#### Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

### Technický opis

Dĺžka čepele	80 mm
Šesťhran	2 mm
Celková dĺžka	173 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otočný kryt	áno
Gulôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač

