

**Sada skrutkovačov s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Počet dielov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667605 10
GTIN	7610733269570
Trieda položky	63E

**Popis****Prevedenie:**

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Čepele s drážkami s paralelne odsadenou reznou hranou a tým presne prispôbené normovaným drážkam skrutiek. Hroty čepelí s krížovou drážkou sú rozmerovo presne frézované. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

**Silová rukoväť** s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným zo zvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu na držanie rôznych čepelí, obzvlášť ľahké uchopenie, a to aj s masťnými rukami. **Vhodné pre ESD.**

**Obsah:**

Čepel' na plochý skrutkovač č. 659928: Veľ. 4; 5,5; 6,5; 8

Čepel' na Phillips č. 659921: Veľ. 1 a 2

Čepel' výstružníka č. 667640: 1 ks

Jemný skrutkovač (plochý) č. 664415: Veľ. 2,5 a 3

Plastová rukoväť: 1 ks

**Rozsah balenia:**

Vrátane textilnej rolovacej tašky.

**Technický opis**

Počet skrutkovačov	8
Počet dielov	10

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	SwissGrip ESD meniaca rukoväť
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
obsiahnutá čepeľ výstružníka	áno
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 6,5	659928 6,5
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 8	659928 8
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 4	659928 4
Plochý skrutkovač pre elektroniku ESD Šírka čepele b 3	664415 3
Čepeľ výstružníka	667640
Čepeľ 6 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	659921 1
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 5,5	659928 5,5
Plochý skrutkovač pre elektroniku ESD Šírka čepele b 2,5	664415 2,5
Čepeľ 6 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	659921 2