



## Sada momentových skrutkovačov 8-dielna so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, ESD, Maximálny ťahovací moment: 50cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659919 50
GTIN	7610733269488
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť** s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu). Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväti. Aretácia zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Obsah:

Momentový skrutkovač: 1 ks

3 čepele na ploché/Phillips (č. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1

2 šesťhranné čepele (č. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 čepele na skrutky Torx® (č. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

### Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,5 Nm
Maximálny ťahovací moment	50 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	1 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 cNm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Kalibrácia	O1
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Údaje protokolovateľné	nie
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Ukazovateľ	analogová
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	106 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Označenie výrobcu	MecaTorque ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

## Príslušenstvo

Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 3

669605 3

Čepel' pre skrutky Pozidriv Typ 1

669608 1

Čepel' pre skrutky s vnútorným šesťhranom Typ 1

669606 1

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“  
Maximálny ťahovací moment 2

654300 2

Čepel' pre skrutky s vnútorným šesťhranom Typ 2

669606 2

Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 1

669605 1

Čepel' pre skrutky Torx® Typ 2

669607 2

Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 2

669605 2

Čepel' pre skrutky Torx® Typ 1

669607 1