

HEDI

Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Prikon: 35W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081264 35
GTIN	4003644019977
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla.
Robustné pracovné svietidlo s pogumovanými bočnými časťami a piatimi uhlami sklonu v závislosti od polohy (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrovaná rukoväť, vypínač na zadnej strane. Schválené pre trvalú prevádzku, ako aj na stavbách a montážach podľa BGI 608.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Zóna ATEX	žiadna
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	4,5 h

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok	3850 lm
Celková dĺžka	273 mm
Celková šírka	256 mm
Celková výška	163 mm
Svetelný tok Úroveň 2	1650 lm
Druh produktu	Pracovné svetidlo