



## Palička s trojzložkovou násadou, nylonové vložky a strednou časťou z ocele, Ø hlavy kladiva: 50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754170 50
GTIN	8024886013888
Trieda položky	76D

### Popis

#### Prevedenie:

S takmer nerozbitnou 3K rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Silný kovový stredový diel.

#### Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, protišmykové, **bez vibrácií a šetrné na kĺby**.

#### Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka dostupná pod číslom 754180.

### Technický opis

Materiál násady	jadro z legovaného hliníka
Dĺžka násady	320 mm
Ø hlavy kladiva	50 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka hlavy s nástavcov	117 mm
Materiál vložky	nylin, biela, 100 Shore
Rukoväť	3-zložková rukoväť
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

---

## Príslušenstvo

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 50

754180 50