

Mitutoyo

Vodorovné lineárne pravítko so stupňom ochrany IP66 horizontálne, Rozsah merania: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499401 150
GTIN	2050001051165
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Vstavané posuvné meradlo s elektromagnetickým, indukčným meracím systémom.

Horizontálna montáž.

S **absolútnou elektronikou** a veľkými, ľahko čitateľnými číslicami na displeji. Jednorazové nastavenie nulovej polohy, ktorá zostane absolútnou nulou až do ďalšej výmeny batérie (približne 1,5 roka). Najvyššia presnosť merania aj pri najvyššej rýchlosti posunu. Funkcia ZERO/ABS – nastavenie nuly a prepnutie z relatívneho merania na absolútne meranie.

Funkcia:

IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo dočasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Vhodné na meranie a polohovanie na obrábacích strojoch, prípravkoch atď.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497085.

Technický opis

Dĺžka meracej lišty L ₁	235 mm
Odčítanie	0,01 mm
Hmotnosť	410 g
Celková dĺžka L ₂	259 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Rozsah merania	0 - 150 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 66
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Vstavané posuvné meradlo

Služby

KalibráciaUniverzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
--	------------

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Vysielač Typ S11E	498966 S11E
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965