

**Mitutoyo****Lineárne pravítko, efektívna meracia dĺžka L<sub>0</sub>: 800mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499240 800
GTIN	4946368854250
Trieda položky	44D

## Popis

**Prevedenie:**

- **S absolútnym meracím systémom.**
- **Po zapnutí sa zobrazí aktuálna poloha, čím odpadá časovo náročné nastavenie do referenčných bodov.**
- **Jednoduchá montáž a inštalácia.**

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Na presné zaznamenávanie a polohovanie axiálnych nastavení, napr. na frézach, sústruhoch, polohovacích stoloch alebo meracích prístrojoch. Vhodné aj na nastavovanie obrábacích strojov na digitálne zobrazovanie.

**Upozornenie:**

**Môže sa používať len v spojení so zobrazovacím prístrojom č. 499356.**

## Technický opis

Presnosť merania (20°)	7 µm
maximálna dráha meracej hlavy L <sub>1</sub>	840 mm
efektívna meracia dĺžka L <sub>0</sub>	800 mm
Dĺžka kábla	3,4 m

Stredný vzdialenosť otvorov L <sub>2</sub>	978 mm
Celková dĺžka L <sub>3</sub>	998 mm
Šírka	22 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Lineárne meradlo

## Príslušenstvo

Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 2	499356 2
Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 3	499356 3