



**Brúsna tkanina, sada úsporných rolí (A), hnedá KK 114 F, 40 mm × 50 m,
Množstvo rôznych roliek: 10**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557870 10
GTIN	2050001024602
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 114 F**: Hnedá **tkanina, na extrémne náročné použitie**. Táto kvalita je **mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam** a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.

Dĺžka 50 m, Balenie **s integrovaným trhacím nožom**. **10-dielna** = kompletná súprava obsahujúca po 1 ks úsporného kotúča so zrnitosťou 40 až 400.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Množstvo rôznych roliek	10
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Úsporná rolka Šírka	40 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m

Druh produktu

Brúsna tkanina

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienenene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 120	557700 120
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 100	557700 100
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 40	557700 40
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrinitosť 150	557700 150

Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 320	557700 320
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 400	557700 400
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 80	557700 80
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 60	557700 60
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 240	557700 240
Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedáKK 114 F Zrnitosť 180	557700 180