

**Garant****Držiak na obrábanie drážok dlhý Ø DS 25 mm, Od šírky drážky m: 14mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290350 14
GTIN	4045197882905
Trieda položky	29K

## Popis

### Pozor!:

Vždy používajte minimálne predvrtanie  $\varnothing$  zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie  $\varnothing$  38,22 mm.)

### Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	38,22 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	38,58 mm
Skrutka	290399 3
Úžitková dĺžka $L_1$	180 mm
vhodné pre šírku drážky m	14 mm
vhodné pre šírku drážky m	16 mm
Odsadenie stredu $L_3$	19,5 mm
$\varnothing$ stopky	25 mm
$\varnothing$ držiaka britov $D_1$	35 mm

Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

---

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 3	290399 3
---------------------------	----------