



Videoendoskop bez sondy



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492924
GTIN	4045197565402
Trieda položky	42L

Popis

Prevedenie:

Základný prístroj s 3,5 palcovým LCD displejom. Režim priblíženia (1,5x), obrazové a videozáznamy s možnosťou uloženia na SD pamäťovej karte. USB a AV výstup na prenos údajov. Integrovaná, nabíjateľná lítiovo-iónový akumulátor (3,7 V).

Rozsah balenia:

Robustný, vodo- a prachotesný prepravný kufrík. Pamäťová karta SD, napájací zdroj (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) č. 492958, dátový kábel USB, kábel AV, čistiaca súprava, lítiovo-iónový akumulátor č. 492926.

Bez sondy.

Technický opis

cielená hĺbková ostrosť	16 – 60 mm
Výška	38 mm
Šírka	118 mm
Rozlíšenie displeja	320×240 px
Hmotnosť	0,385 kg

Dĺžka	207 mm
Formát záznamu	JPEG/AVI (30 fps)
Prevádzková teplota	0 - 50 °C
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Endoskop

Príslušenstvo

Li-Ion akumulátor	492926
Sietový adaptér pre endoskop	492958
Sonda endoskopu, pružná Dĺžka sondy 2000	492938 2000