

HOLEX**Inšpekčný endoskop s polotuhou sondou, Ø 8,5 mm, Dĺžka sondy: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492930 1000
GTIN	4045197511829
Trieda položky	42L

Popis**Prevedenie:**

Základný prístroj s 2,4 palcovým LCD displejom a 1 m dlhou polopevnou sondou (Ø 8,5 mm, uhol pozorovania 0°). Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so 6 stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Režim priblíženia (1,5x), automatické potiahnutie antireflexnou vrstvou na kovových povrchoch (AGC), zrkadlový režim (Mirror). AV výstup na prenos na obrazovke.

Rozsah balenia:

Vrátane 1x sondy č. 492936 veľ. 1000 (IP67), prepravného kufríka, naskrutkovateľného zrkadla sondy (90°), magnetu, háku a 4 batérií č.081551 veľ.LR6.

Technický opis

cielená hĺbková ostrosť	16 – 60 mm
Rozlíšenie displeja	320×240 px
Šírka	94 mm
Dĺžka	210 mm

Hmotnosť	0,43 kg
Výška	58 mm
Dĺžka sondy	1000 mm
Rozlíšenie kamery	320×240 px
Prevádzková teplota	0 - 50 °C
Počet obsiahnutých batérií	4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø sondy	8,5 mm
Druh produktu	Endoskop

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Sonda endoskopu, polotuhá Dĺžka sondy 1000	492936 1000
Sonda endoskopu, polotuhá Dĺžka sondy 1000	492934 1000
Sonda endoskopu, pružná Dĺžka sondy 2000	492938 2000