

Mitutoyo**Profilprojektor PV-5110 s objektívom****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	493535
GTIN	4946368669953
Trieda položky	44C

Popis**Prevedenie:**

Profilový projektor pre presnú skúšku prechádzajúceho a dopadajúceho svetla veľkých obrobkov. **Robustné zariadenie s podstavcom** na univerzálne použitie vo výrobe a kontrole.

- **Štandardný 10-násobný objektív. Objektívy 5, 20, 50 a 100x na vyžiadanie. Maximálne skreslenie objektívov 0,2 %.**
- **Otočná obrazovka Ø efektívna 508 mm.**
- **Vstavaný digitálny LED displej pre meranie uhla, prepínanie stupňov/desatinných miest.**
- **Telecentrický osvetľovací systém na rovnomerné osvetľovanie obrazového poľa a presné merania.**
- **Masívny súradnicový merací stôl 380×250 mm, s integrovanými sklenenými stupnicami.**
- **Zaručuje dobrú pozorovateľnosť a ľahké meranie dĺžok, uhlov, kriviek, polomerov a závitov atď.**

Rozsah balenia:

Vrátane objektívu 10x, meracieho stola, halogénového osvetlenia s dopadajúcim a prechádzajúcim svetlom, digitálneho zobrazenia uhla, sieťového kábla.

Zvláštne príslušenstvo:

Digitálne zobrazovacie zariadenie č. 499356, čistič rezných hrán/polohovacia pasta č. 354788.

Upozornenie:

Ďalšie špeciálne príslušenstvo, ako sú objektívy, sklopná centrovacia podpera, horizontálna prizma, upínací držiak, vhodné normované meracie dosky, senzor hrán s meracou jednotkou

QM-Data 200, softvérový program 2-D-Geopak, digitálny displej alebo krycia clona dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Ø obrazovky	508 mm
Odčítanie	0,001 mm
Rozsah merania os X	200 mm
Hmotnosť	180 kg
Rozsah merania os Y	100 mm
Šírka	1021 mm
Dĺžka	738 mm
Merací stôl Dĺžka	380 mm
Merací stôl Šírka	250 mm
Výška	1520 mm
maximálna hmotnosť obrobku	5 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Profilový projektor

Príslušenstvo

Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 3	499356 3
Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 2	499356 2