

**RENISHAW****Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 10/11 mm, Ø guľ D: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494220 5
GTIN	2050000973420
Trieda položky	49F

**Popis****Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľičkou s pripojovacím závitom M2

**Upozornenie:**

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

**Technický opis**

Materiál stopky	Ocel
efektívna pracovná dĺžka	10 mm
Hmotnosť	0,7 g
Ø stopky S	2,5 mm
Ø guľ D	5 mm
Dĺžka L	10 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

**Príslušenstvo**

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
------------------------------------	-----------

Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30