

HOLEX**Sonda endoskopu, pružná, Ø 5,5 mm, Dĺžka sondy: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492940 2000
GTIN	4045197565426
Trieda položky	42L

Popis**Prevedenie:**

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Veľmi vysoká kvalita obrazu s 16,7 mil. farbami.

Režim osvetlenia: ovládacie tlačidlo na za- a vypnutie jasú obrazu. Na použitie vo veľkých dutých priestoroch a/alebo veľmi tmavých prostrediach.

Režim bočných LED: pri používaní naskrutkovávacieho zrkadla sondy sa aktiváciou bočných LED vylúčia rušivé odrazy v obraze.

Otáčanie obrazu: otáčanie obrazu o 90° v smere otáčania hodinových ručičiek s použitím ovládacieho tlačidla.

Otvárací uhol obrazu 60,7°.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. **Automotive:** motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. **Letectvo:** motory, turbíny, potrubné systémy.

Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami.

Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. **Hydraulické systémy:** valce, netesnosti.

Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy.

Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáacie hniezda, chodby pre hmyz. **Polícia, colné**

úradu: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pre:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Rozsah balenia:

Naskrutkovateľné zrkadlo sondy 110°.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.

Upozornenie:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými Ø hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

Sonda pre kontrolu potrubia:

- Ø hlavy: 28 mm
- Špeciálna dĺžka: 22 m
- Otvárací uhol obrazu: 150°
- 8 svetelne intenzívnych LED.

Technický opis

Dĺžka sondy	2000 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Ø sondy	5,5 mm
Atribút Názov produktu	Ø 5,5 mm
Druh produktu	Sonda

Príslušenstvo

Zrkadlo sondy pre Ø 5,5 mm Zorný uhol 90	492950 90
Gulôčka sondy pre Ø 5,5 mm	492952
Zrkadlo sondy pre Ø 5,5 mm Zorný uhol 110	492950 110
Zrkadlo sondy pre Ø 5,5 mm Zorný uhol 70	492950 70