

**HOLEX**

**Sonda endoskopu, s nastaviteľným uhlom, pružná, Ø 6 mm, Dĺžka sondy: 1000mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492942 1000
GTIN	4045197565433
Trieda položky	42L

## Popis

### Prevedenie:

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Veľmi vysoká kvalita obrazu s 16,7 mil. farbami.

**Režim osvetlenia:** ovládacie tlačidlo na za- a vypnutie jasú obrazu. Na použitie vo veľkých dutých priestoroch a/alebo veľmi tmavých prostrediach.

**Režim bočných LED:** pri používaní naskrutkovávacieho zrkadla sondy sa aktiváciou bočných LED vylúčia rušivé odrazy v obraze.

**Otáčanie obrazu:** otáčanie obrazu o 90° v smere otáčania hodinových ručičiek s použitím ovládacieho tlačidla.

**Ohnutá hlava sondy:** sonda s rukoväťou a nastavovacou páčkou na nakláňanie hlavy kamery v dvoch smeroch (maximálne 2 × 155°). V kombinácii so zrkadlom sondy obsiahnutým v rozsahu dodávky môže byť dutý priestor kontrolovaný aj zo zadnej strany v uhle vstupu do sondy. Funkcia blokovania zvolenej uhlovej polohy umožňuje prácu bez únavy. Hrot sondy s ochranou hadicou z kovového pletiva.

Otvárací uhol obrazu 87,1°.

### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. **Automotive:** motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. **Letectvo:** motory, turbíny, potrubné systémy.

**Stavebníctvo:** posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami.

**Potrubia:** zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. **Hydraulické systémy:** valce, netesnosti.

**Vykurovanie, sanita, klimatizácia:** pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy.

**Kontrola škodcov:** včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. **Polícia, colné úrady:** kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

**Vhodné pre:**

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Rozsah balenia:**

Naskrutkovateľné zrkadlo sondy 70°.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.

**Upozornenie:**

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými Ø hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

**Sonda pre kontrolu potrubia:**

- Ø hlavy: **28 mm**
- Špeciálna dĺžka: **22 m**
- Otvárací uhol obrazu: **150°**
- **8 svetelne intenzívnych LED.**

## Technický opis

Dĺžka sondy	1000 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Ø sondy	6 mm
Atribút Názov produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Sonda