



## Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527060 3
GTIN	613548056226
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

**Švajčiarske presné pilníky** s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4-hranou, príp. 6-hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

#### Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom. **Presné pilníky Habilis** umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

### Technický opis

Popis tvaru	polgulatý
Plochy pilníkovania	2
Prierez	12,2×3,4 mm
Celková dĺžka	215 mm
Švajčiarsky sek	00
zodpovedá nemeckému seku	1
Atribút Názov produktu	SH 00 / DH 1
vrát. rukoväti držadla	nie
Držadlo nevyhnutné	nie
Druh produktu	Presný pilník

### Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		