

Súprava kontrolných kolíkov v drevenej kazete Trieda tolerancie 1, Typ: 2-3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	483820 2-3
GTIN	2050001048578
Trieda položky	48A

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označovanými vývrtmi (od 1,5 mm \varnothing sú skúšobné kolíky takisto označované priamo). Dĺžka skúšobných kolíkov 40 mm do \varnothing 0,99 mm, nad tým 70 mm.

Trieda tolerancie 1: \varnothing kolíka $\pm 0,001$ mm. 1 drevená krabica.

Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvrtávačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

Technický opis

Stúpanie	0,01 mm
Rozsah nominálnych veľkostí	2,01 - 3 mm
Počet skúšobných kolíkov	100
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	60 ± 2 HRC

Materiál	Kalibračná oceľ
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S18
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSúprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 100	020880 100
Kalibrácia DAkkSSúprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 100	020890 100