



## Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527070 5
GTIN	613548056271
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

**Švajčiarske presné pilníky** s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4-hranou, príp. 6-hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

#### Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom.

**Presné pilníky Habilis** umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

### Technický opis

Popis tvaru	Štvorhran
Prierez	6,0×6,0 mm
Celková dĺžka	215 mm
Švajčiarsky sek	1
zodpovedá nemeckému seku	3
Atribút Názov produktu	SH 1 / DH 3
Druh produktu	Presný pilník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný