



Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527070 3
GTIN	613548056233
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4-hranou, príp. 6-hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom.

Presné pilníky Habilis umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

Technický opis

Prierez	12,2×3,4 mm
Popis tvaru	polgulatý
Celková dĺžka	215 mm
Švajčiarsky sek	1
zodpovedá nemeckému seku	3
Atribút Názov produktu	SH 1 / DH 3
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný